



Montage vejledning EGO / GEO line



- Sørg for, at overfladen på din mobile enhed er **helt** ren. Brug den vedlagte renseserviet. Dette er særdeles vigtigt af hensyn til hæfteevnen af metalringen og den videre brug af Tetrax.
- Tag én af de medfølgende metalskiver og sæt den på magneten i Tetrax[®] (fig. 1 og fig. 2).
- Ved montering på Smartphone (f.eks. Iphone) eller andre tungere telefoner, anbefales det at anvende metalskiven med den store diameter!
- Fjern beskyttelsesfilmen fra 3M tapen på metalskiven.
- Anvend plastfolien fra indpakningen til at finde centrum af din mobile enhed. Det er meget vigtigt, at metalskiven placeres over midten af den mobile enhed (fig. 3).
- Tryk Tetrax[®] med et fast tryk mod den mobile enhed i ca. 10 sek. for at opnå optimal hæfteevne (fig. 3).
- Fjern Tetrax[®] og sørg for, at metalskiven sidder helt fast (fig. 4). I meget få tilfælde kan der være problemer med hæfteevnen på gummierede overflader. I disse tilfælde kan en kraftig lim anvendes i stedet.
- EGO-GEO version: Montér Tetrax[®] i én af bilens ventilations ribber og justér placeringen til den ønskede position opnås. Drej ringen på Tetrax[®] med uret og spænd til holderen sidder ordentligt fast (fig. 5). Ønskes Tetrax[®] flyttet til ny position eller en anden bil, løsnes Tetrax[®] let ved at dreje ringen modsat urets retning.
- Du vil opleve, at det ikke er noget problem at fikser telefonen i Tetrax[®] under brug, da magneterne tiltrækker den mobile enhed og selv sørger for perfekt kontakt.
- Fjern den mobile enhed under brug ved at vippe den væk fra holderen (ikke direkte træk væk fra holderen).
- Der henvises i øvrigt til hjemmesiden www.tetrax.dk, hvor video af montagen kan downloades

Advarsel:

- Ikke egnet til børn under 3 år
- Montér ikke Tetrax[®] under kørsel.
- Må ikke anvendes til andre formål end beskrevet
- Ru overflade kan mindske hæfteevnen for metalringen. Anvend i stedet en kraftig lim
- Læg ikke Dankort/kreditkort eller andre magnet følsomme genstande tæt ved Tetrax[®]. Bemærk, at memorycards **ikke** er påvirket af magneterne.

Max. Vægt på den mobile enhed: 150 g.
2 Års garanti